

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 12/1,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273751 12/1,5
GTIN	4045197720047
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	26 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Funkcijska širina L_4	12 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Globina zareze t_{maks}	4,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	12 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	279815 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500