

## Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 43mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085927 43
GTIN	5012095608400
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

#### Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

#### Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

### Tehnični opis

Višina	6 mm
Nazivna sila držanja	85 N
Navoj	M4 mm
Puša z navojem	da
Površina materiala	gumirano
Višina z navojem	10,5 mm

Ø	43 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

---

## Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M4	085921 M4
---	-----------