

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, SK 40, za Ø držala D1: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301285 25
GTIN	4062406104955
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
- Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.
- To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
- Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, nadomestni vijaki art. 309907, 309908.

Tehnični opis

za Ø držala D ₁	25 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	45 mm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309740 25
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm

656050 200

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25

309700 25

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25

309680 25

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40

309680 40

Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25

309745 25

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308760 40