

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, SK 40, za Ø držala D1: 40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301285 40
GTIN	4062406104979
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
- Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.
- To zagotavlja boljše oporo, ki omogoča večje podajanje.
- Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, nadomestni vijaki art. 309907, 309908.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	60 mm
za Ø držala D ₁	40 mm
Previsna dolžina A	115 mm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

Pribor

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni ključz dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40