

Ploščati magnet z izvrtino, Neodim, Ø: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085932 32
GTIN	5012095608509
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Tehnični opis

Ø	32 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Nazivna sila držanja	310 N
Višina	7 mm
Ø izvrtine	5,5 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

