

**Surovec držala za notranje struženje Oblika A, BT 40, Mera A: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302889 250
GTIN	4062406105044
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Strmi konus in zveza sta kaljena in brušena. Držalo je mehko za dodatno obdelavo.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	250 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Vpenjalni Ø D ₁	63 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Vrsta izdelka	Surovec držala za notranje struženje

Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40