

**Surovec držala za notranje struženje Oblika A, BT 50, A-mera: 315mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302891 315
GTIN	4062406105051
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Strmi konus in zveza sta kaljena in brušena. Držalo je mehko za dodatno obdelavo.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	97 mm
Previsna dolžina A	315 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	97 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Vrsta izdelka	Surovec držala za notranje struženje

**Pribor**

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
---	-----------

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50