

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, SK 50, za Ø držala D1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301287 40
GTIN	4062406105013
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.**
- **Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.**
- **To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.**
- **Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Opisno besedilo na sliki:

Sveder za vrtanje v polno z obračalnimi rezalnimi ploščicami

Vpenjalo za orodje

Brušena naležna površina

Oblika ADB

Uporaba:**Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.****Primerno za:**

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, nadomestni vijaki art. 309907, 309908.

Tehnični opisza Ø držala D₁

40 mm

Zunanji Ø D	60 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Izvrtna Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50