

**Surovec držala za notranje struženje, HSK-A 100, A-mera: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307027 250
GTIN	4062406105075
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Strmi konus in zveza sta kaljena in brušena.**
- **Držalo je mehko za dodatno obdelavo.**

Uporaba:

Za izdelavo posebnih orodij.

Material:

16MnCr5

Dodatni pribor:

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	97 mm
Previsna dolžina A	250 mm
Vpenjalni Ø D ₁	97 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Vrsta izdelka	Surovec držala za notranje struženje

