

Garant**Vmesna puša, SK 50, Strmi konus SK/SK1: 50/40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Razred artikla	31A

Opis**Obseg dobave:**

Z vgrajenim povezovalnim vijakom za vpenjala orodij v skladu z ISO 7388-1. (prej DIN 69871)

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	70 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 15.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Vrsta izdelka	Vmesna puša

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50