

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno, HSK-A 100, za Ø držala D1: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307007 20
GTIN	4062406105273
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.

Pri zatezanju zveza držala svedra za vrtanje v polno pritiska na površino za naleganje.

Dodatno je premer površine za naleganje v primerjavi z navadnimi vpenjalnimi trni večji.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadometni vijaki art. 309907 in 309908.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	40 mm
za Ø držala D ₁	20 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 100	309880 100
---	------------