

**Garant****Držalo za svedre za vrtanje v polno, HSK-A 63, za Ø držala D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307005 25
GTIN	4062406105242
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.

**Pri zatezanju zveza držala svedra za vrtanje v polno pritiska na površino za naleganje.**

**Dodatno je premer površine za naleganje v primerjavi z navadnimi vpenjalnimi trni večji.**

**Uporaba:**

**Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.**

**Primerno za:**

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadometni vijaki art. 309907 in 309908.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	90 mm
za Ø držala D <sub>1</sub>	25 mm
Zunanji Ø D	45 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

---

## Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63	309880 63
--	-----------