

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M10X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301303 M10X25
GTIN	4062406105372
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	25 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	10,5 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Navoj M	M10×25
Previsna dolžina A	44 mm
Zunanji Ø D	20 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309745 25
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309700 25
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309740 25
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40