

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M16X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301303 M16X25
GTIN	4062406105495
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konična oblika.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	44 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	17 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Navoj M	M16×25
Zunanji Ø D	29 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309740 25
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309700 25
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309745 25
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40