

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 12/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273758 12/1,5
GTIN	4045197720306
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Globina zareze t_{maks}	10,5 mm
Funkcijska širina L_4	12 mm
Dolžina glave L_1	28,5 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	12 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500