

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M12X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301303 M12X25
GTIN	4062406105433
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Ø D ₂	21 mm
Navoj M	M12X25
L ₂	5 mm
Zunanji Ø D	24 mm
Previsna dolžina A	44 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	12,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309740 25
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309745 25
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309700 25
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
	308802 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40