

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M8X100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konična oblika.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 119 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub> s toleranco IT6: 8,5 mmØ D<sub>2</sub>: 13 mm

Zunanji Ø D: 25 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 5 mm**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	25 mm
Navoj M	M8×100
Previsna dolžina A	119 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	8,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	100 mm

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40