

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M16X150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301303 M16X150
GTIN	4062406105532
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	169 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Navoj M	M16×150
Uporabna dolžina L ₁	150 mm
Zunanji Ø D	42,5 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	17 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
	656050 200

Momentni ključ z dvosmerno ragljo
Maksimalni vrtilni moment 200 Nm

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40