

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 40, Navoj M × uporabna dolžina L1:  
M6X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303139 M6X25
GTIN	4062406105648
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 52 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub> s toleranco IT6: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Zunanji Ø D: 13 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnični opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Previsna dolžina A	52 mm
Zunanji Ø D	13 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	6,5 mm

Navoj M	M6x25
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40