

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 40, Navoj M × uporabna dolžina L1:
M8X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303139 M8X50
GTIN	4062406105686
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 77 mm

Ø izvrtine D₁ s toleranco IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Zunanji Ø D: 23 mm

Uporabna dolžina L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	23 mm
L ₂	5 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	8,5 mm
Ø D ₂	13 mm
Navoj M	M8x50

Uporabna dolžina L ₁	50 mm
Previsna dolžina A	77 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
	308802 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308803 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308780 40