

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 40, Navoj M × uporabna dolžina L1:  
M6X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303139 M6X50
GTIN	4062406105655
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 77 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub> s toleranco IT6: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Zunanji Ø D: 20 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnični opis**

Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	6,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Previsna dolžina A	77 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Navoj M	M6x50
Zunanji Ø D	20 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
	308810 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872  
primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno  
za velikost strmega konusa 40

308812 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom  
zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40