

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 40, Navoj M × uporabna dolžina L1:  
M16X125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 152 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub> s toleranco IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 125 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnični opis**

Ø izvrtine D <sub>1</sub> s toleranco IT6	17 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Previsna dolžina A	152 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	125 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
Navoj M	M16×125
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40