

**Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232272 12
GTIN	4062406105860
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Z ravnimi utori.****Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

**Tehnični opis**

Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Ø območja D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	31,8 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice