



Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5xD, Tip: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232271 13
GTIN	4062406105815
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 26 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D _c	13 - 17,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	26 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5xD
Držalo	Morsekonus

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice