



**Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5xD,
Tip: 36**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232271 36
GTIN	4062406105846
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L₁: 70,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	70,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja D _c	36 - 47 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5xD
Držalo	Morsekonus

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice