



## Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232273 13
GTIN	4062406105938
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

### Tehnični opis

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	63,5 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

