



## Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232275 13
GTIN	4062406106058
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 30 %.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 156 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja $D_c$	13 - 17,5 mm
Uporabna dolžina $L_1$	156 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil $Z$	2
Izvedba	12×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

