



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232275 25
GTIN	4062406106072
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 10 % in rezalno hitrost v_c za 30 %.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L_1 : 300 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø območja D_c	25 - 35 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Velikost morsekonusa MK	4
Uporabna dolžina L_1	300 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

