



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8xD, Tip: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232274 25
GTIN	4062406106010
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost v_c za 10%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L_1 : 289 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø območja D_c	25 - 35 mm
Uporabna dolžina L_1	289 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice