

**Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8xD, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232274 18
GTIN	4062406106003
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost v_c za 10%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L_1 : 273,1 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Uporabna dolžina L_1	273,1 mm
Ø območja D_c	18 - 24 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice