



## Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232272 25
GTIN	4062406105891
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Z ravnimi utori.

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	85,7 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Ø območja D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice