

**Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5xD, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232273 18
GTIN	4062406105945
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L₁: 171,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Velikost morsekonusa MK	3
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Uporabna dolžina L ₁	171,5 mm
Ø območja D _c	18 - 24 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

