



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232272 18
GTIN	4062406105884
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L₁: 69,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Ø območja D _c	18 - 24 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Uporabna dolžina L ₁	69,8 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice