



## Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232275 18
GTIN	4062406106065
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 30 %.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 288 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Ø območja $D_c$	18 - 24 mm
Uporabna dolžina $L_1$	288 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil $Z$	2
Izvedba	12×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

