



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 36



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232272 36
GTIN	4062406105907
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L₁: 120,6 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Ø območja D _c	36 - 47 mm
Uporabna dolžina L ₁	120,6 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice