

**Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8xD, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232274 48
GTIN	4062406106034
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za izvrtine do točnosti IT10.

Z notranjim hlajenjem. **Z ravnimi utori.**

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost v_c za 10%.

Tehnični opis

Ø območja D_c	48 - 65 mm
Velikost morsekonusa MK	5
Uporabna dolžina L_1	422,3 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

