



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232273 12
GTIN	4062406105921
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 60,3 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	60,3 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Ø območja D _c	12 - 12,5 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

