



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8xD, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232274 12
GTIN	4062406105983
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost v_c za 10%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c : 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 111,1 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Ø območja D_c	12 - 12,5 mm
Uporabna dolžina L_1	111,1 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice