



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 48



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232273 48
GTIN	4062406105976
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 48 - 65 mm

Uporabna dolžina L₁: 231,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 5

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	231,8 mm
Velikost morsekonusa MK	5
Ø območja D _c	48 - 65 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

