

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 1 parom kotnih ojačitev za otdritev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz z največ 340 W. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 150

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 1 × par kotnih opor, predalno ohišje, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×20
Serija	vario
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Priključna napetost	250 V
Hitrost dviganja	9 mm/s
Število predalov	2
ComfortClose	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Masa	104 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V

Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2