

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem konična oblika, HSK-A 63, Navoj M × dolžina L1: M12X75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307044 M12X75
GTIN	4062406106843
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	101 mm
Ø izvrtine D ₁	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Zunanji Ø D	31 mm
L ₂	5 mm
Navoj M	M12×75

Uporabna dolžina L ₁	75 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje