

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem konična oblika, HSK-A 63, Navoj M × dolžina L1: M16X50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307044 M16X50 |
| GTIN | 4062406106881 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Z izvrtino Balluff/Rfid-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljsek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ø izvrtine D ₁ | 17 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Previsna dolžina A | 76 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 50 mm |
| Zunanji Ø D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Navoj M | M16×50 |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |