

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem konična oblika, HSK-A 100, Navoj M × dolžina L1: M8X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307046 M8X50
GTIN	4062406106928
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	50 mm
Navoj M	M8X50
Ø izvrtine D ₁	8,5 mm
Previsna dolžina A	79 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm

Zunanji Ø D	23 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje