

Garant GRIDLINE

## Omara za tekočine s kanistri iz umetne mase, Višina mm/število kanistrov za olje: 1500/14



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in **zatične cilindrične ključavnice**. Telo omare je opremljeno z **zaporo pred izvlečenjem**. Zaradi zapore je naenkrat možno odpreti le eno izvlečljivo polico. Omara se zato ne more prevrniti. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm.

Omara za tekočine, s kanistri za olje iz **umetne mase** (art. 980060).

#### Umestitev:

Število izvlečljivih polic: 3

Število kanistrov za olje (10 litrov): 10

Število kant za olje (25 litrov): 4

Število lovilnih posod za olje: 1

#### Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

#### Napotek:

Omara je možno uporabljati tudi brez kanistrov za olje. Opremljanje po potrebi: Primerne izvlečljive police najdete pod art. 980052.

### Tehnični opis

Uporabna višina	1350 mm
Širina	750 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Višina	1500 mm
Globina	700 mm
Masa	136 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za olje