

Garant**Lamelni brusni disk, specialni (ZA) z lamelnim robom, Ø 125 mm, Zrnatost: 80**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566295 80
GTIN	4045197720474
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski **s posebej velikim lamelnim robom (10 mm)**. Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi kakovostnega **cirkonijevega korunda (ZA)** na robustni mešani tkanini. S prevleko za aktivno, hladno brušenje.

- **Izbočena oblika – za obdelavo robov/zvarov in brušenje površin s kotom naklona 15–25°.**

Uporaba:

Idealni za izmenično brušenje **pri obdelavi površin in kontur** in za obdelavo **na težko dostopnih mestih** na primer za izbrušenje kotnih varov.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	izbočeni z lamelnim robom
Zrnatost	80
Ø plošče	125 mm

Kratice za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		