

Garant GRIDLINE

Omara za tekočine prazna, Višina mm/število kanistrov za olje: 1500**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	980032 1500
GTIN	4062406107055
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in **zatične cilindrične ključavnice**. Telo omare je opremljeno z **zaporo pred izvlečenjem**. Zaradi zapore je naenkrat možno odpreti le eno izvlečljivo polico. Omara se zato ne more prevrniti. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Omara je možno uporabljati tudi brez kanistrov za olje. Opremljanje po potrebi: Primerne izvlečljive police najdete pod art. 980052.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1500 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 1350 mm

Masa: 77 kg

Tehnični opis

Višina	1500 mm
Masa	77 kg
Uporabna višina	1350 mm
Globina	700 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Širina	750 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za olje