



## Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 120/45 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X8Ah



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

085761 2X8

GTIN

Razred artikla

04F

### Opis

#### Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.**
- **Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.**
- **Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.**
- **Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.**
- **Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.**
- **Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.**
- **Vklj. s paketom HGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)**
- **Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)**
- **Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.**
- **Na voljo v 15 jezikih.**
- **Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.**
- **Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.**

- **Nezlomljivo ohišje.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Izredno priročen, 100-odstotno prenosen **akumulatorski ročni gravirni stroj** z vgrajeno tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti. Gravirno polje: 120 × 45 mm.

- **Močnejša vodila.**

- **Izredno močan udarni magnet (opcijsko).**

**Obseg dobave:**

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine. Nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, **2 × 18-voltna Li-ionska akumulatorja**, polnilnik akumulatorjev.

Maksimalna višina gravirnega polja: 45 mm

Kapaciteta akumulatorja: 8 Ah

Nazivna napetost: 18 V

Masa vključno z akumulatorjem: 3,7 kg

## Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Oznaka proizvajalca	FlyMarker® mini 120/45
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa vključno z akumulatorjem	3,7 kg
Nazivna napetost	18 V
Maksimalna širina gravirnega polja	120 mm
Maksimalna višina gravirnega polja	45 mm
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj

## Pribor

Nadomestni akumulator Tip 8AH	085765 8AH
-------------------------------	------------