

PRYOR

Garnitura udarnih števil, 10-delna Običajna pisava 0 – 9, Višina pisave: 2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085405 2
GTIN	5022044000100
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

celotna dolžina	63,5 mm
Debelina držala	6,35
Omejitev globine	da
Višina pisave	2 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/3	085411 2/3
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/0	085411 2/0
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/5	085411 2/5
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/9	085411 2/9
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/2	085411 2/2
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/8	085411 2/8
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/7	085411 2/7
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/1	085411 2/1
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/4	085411 2/4
Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 2/6	085411 2/6