

Weidmüller **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: PZ10SQR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729455 PZ10SQR
GTIN	4050118250152
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

celotna dolžina: 195 mm

za presek vodnika: 0,14 - 10 mm²

Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 10 mm ²
celotna dolžina	195 mm
Oznaka proizvajalca	PZ 10 SQR
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče