

**Pihalnik vročega zraka, Tip: 008338****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 008338
GTIN	4007841008338
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Elektronsko krmiljen pihalnik vročega zraka z brezstopenjsko regulacijo količine zraka.
Kakovosten palični pihalnik vročega zraka HG 2620 E za profesionalno uporabo.

- Priključni kabel za enostavno zamenjavo.
- Zamenljiv keramični grelec, življenjska doba pribl. 800 ur.
- Zračni tlak do 4000 Pa.
- Nastavitev temperature 50–700 °C s krmilno ročico.
- Regulacija količine zraka 150–500 l/min.
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
- Stopnja za ohlajanje.
- LCD prikazovalnik in prikaz preostale vročine.

Uporaba:

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

Tehnični opis

Poraba moči	2300 W
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Masa	840 g
Oznaka proizvajalca	HG 2620E
Pretok zraka	150 - 500 l/min
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Heissluftbläser

Pribor

Optični bralnik temperature HL Scan Tip 014919	078326 014919
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Garnitura pribora za vroči zrak 12-delne Tip 075569	078329 075569